

メガネの洗浄に最適!!
いつも清潔

シチズン

超音波洗浄器 SW1500

〔オートタイマー付〕

家庭用



2つのパワーでダブル洗浄!!

家族で使える 安心の親切設計

- 本体内部に水が入りにくい安心設計です。
- 5分で切れる自動OFFタイマー付きで切り忘れを防止。
- 保護回路(サーモスタット)内蔵で過熱を防ぎます。
- 洗浄中はランプが点灯します。
- 引っぱらずに軽く取りはずしができるマグネットコネクタ採用。



超音波で
いつも清潔



メガネの洗浄に最適

振動子を2個使用しているので…


- 両眼レンズにキャビテーション効果が発揮できます。
- 左右別々の物を洗浄することができます。

超音波がミクロの汚れをはじき出す!

メガネの他、入れ歯、歯ブラシ、貴金属、シェーバーの刃などの微細なすき間の汚れを約30秒~5分でスッキリ洗浄します。

2つの振動子による超音波で汚れが落ちるしくみ

2つの振動子による超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡(キャビテーション)が無数に発生します。その気泡(キャビテーション)の強くはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細なすき間の汚れを粉砕して、布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。



気泡(キャビテーション) 衝撃波 超音波



メガネの 洗浄に最適!

2つの振動子でパワー洗浄!! 超音波がミクロの汚れをはじき出す。

セット内容

本体(1個) フタ(1個) 電源コード(1本)
電源プラグ用キャップ(1個) 取扱説明書(1部)

使い方

1. 洗浄槽に必ず水を入れてください。
 2. 洗浄したい物をいれてスイッチをONにします。
 3. 洗浄が完了したらスイッチをOFFにします。
- そのまま洗浄を続けても5分で自動的に切れます。

製品仕様

仕様:PZ2SW1(振動子2個、スイッチ1個)
定格電圧:AC100V(電源コード1.2m) 定格周波数:50/60Hz
消費電力:40W 超音波周波数:43KHz
超音波振動子:接着型槽付き振動子(PZ歪歪型振動子)2個
洗浄槽材質:SUS303(t=0.8mm)
洗浄槽内容量:上限線 約570cc 下限線 約230cc

- 本体外形寸法:113mm(高さ)×217mm(長さ)×120mm(幅)
- 洗浄槽内径寸法:56mm(深さ)×182mm(長さ)×86mm(最大幅)
- 本体重量:約1,050g
- 制御関係:自動OFFタイマースイッチ(5分)

※被洗浄物のサイズとしては最大でメガネを想定した場合の仕様です。

SW1500




標準小売価格(税抜)

¥15,000

4 966006 627510

安心の親切設計


本体内部に水が入りにくい安心設計



洗浄中はランプが点灯


洗浄槽 作動ランプ

保護回路(サーモスタット)
内蔵で加熱を防ぎます



フタ
(材質:AS)

ON/OFF
スイッチ 5分で切れる自動OFFタイマー
付きで切り忘れを防止



電源コード

引っばらずに軽く取りはずしが
できるマグネットコネクタ採用

⚠ 使用上の注意

- 心臓ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とご相談の上、ご使用ください。
- 連続使用されたり、高温下で使用されますと、過熱防止の保護回路が働き停止することがありますが、その場合は電源をコンセントから抜いて30分以上休止し、本体が冷えてから使用してください。
- べっ甲、象牙、珊瑚、エメラルド、真珠、コハク、ひすいなどの柔らかい貴石を使用した製品、漆器や木製品には使用しないでください。
- 超音波のノイズが気になるときはフタをご使用ください。長時間連続使用するときはフタをはずしてください。
- 時計本体(防水型を含む)は使用しないでください。
- 本体を水につけて丸洗いや、高温下や湿気の多い場所で保管したり、使用したりしますと故障の原因となります。

ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。

超音波洗浄器は今、ご家庭やお店で評判です!

家族それぞれのライフスタイルにマッチした
使い方ができる超音波洗浄器。
とっても便利で、安心と
ただ今、人気急上昇中です。

ご家庭で

敬老の日や
お誕生日の
プレゼントに...

●入れ歯の
洗浄に

ご家族みんなで
使える...



●ハブラシ・アクセサリ・メガネ・シェーバーの刃の洗浄に



ガソリンスタンドで
洗車待ちの間に



理髪店で
散髪待ちの間に



スポーツクラブで

お店で

お店ではちょっとした待ち時間に、メガネや
アクセサリ等、手軽にお手入れが出来ると
お客様に大変よろこばれています。お客様
へのサービスアップでお店の評判もアップ!



ビジネスホテル等で

エステティックサロンの
パウダールームに

※仕様および外観・デザインは、商品のより良き改善・改良のために予告なく変更することがあります。 ※商品とカタログの色調は多少のズレがありますのであらかじめご了承ください。
◆製品に不明な点がありましたらお買い上げ店又はシービーエム株式会社 国内事業部 消費者センターまでお問い合わせください。

■お問い合わせご用命は...

有限会社 クリエイト
〒828-0026 福岡県豊前市清水町119
TEL: 0120-332-746 FAX: 0979-82-4803
<http://www.choonpa.com>
<http://www.yume-shop.com>